

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-protec-xs-krause-942180p-wysokosc-robocza-10-80m-p-1185.html>



Rusztowanie aluminiowe ProTec XS Krause 942180P wysokość robocza 10,80m

Cena brutto	17 702,00 zł
Cena netto	14 391,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	942180P
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne Krause, ProTec XS 942180P, wysokość robocza 10,80 m.


- ProTec XS nr kat 942180P, jest to jezdne, składane rusztowanie aluminiowe Krause, z zasięgiem pracy do 10,80 m.
- Lekkie i bardzo łatwe w montażu, mobilne, składane rusztowanie Krause o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 0,60 m.
- Prosty montaż rusztowania na podstawie dołączonej instrukcji, nie wymaga użycia narzędzi.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych, połączonych okrągłymi profilowanymi szczelami o średnicy 30 mm.
- Odległość między szczelami wynosi 250 mm i dzięki temu łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Nad pomostami roboczymi mocuje się nowoczesne poręcze GuardMatic z sześciopunktowym systemem zamocowań.
- Rusztowanie wyposażone jest taką ilość pomostów roboczych, aby odległość między nimi wynosiła nie więcej niż dwa metry.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania, przez włazy w pomostach.
- Przesuwanie rusztowania po podłożu, umożliwiają zastosowane w rusztowaniu rolki jezdne z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do jego unieruchamiania.
- Nośność rusztowania ProTec XS wynosi 200 kg/m² i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004-1.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych, zgodnie z Instrukcją montażu i użytkowania.

Eksponowana cena rusztowania, nie zawiera ciężarków balastowych.

Dane użytkowe :

Nr katalogowy

942180P



Wysokość robocza	A (m)	10,80
Wysokość podestu	B (m)	8,80
Wysokość konstrukcji	C (m)	9,95
Dł. pola rusztowania	(m)	2,00
Szer. pola rusztowania	(m)	0,70
Waga	(kg)	248


Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jeźdnego rusztowania ProTec XS Krause.



Podstawę rusztowania ProTec XS, stanowi zespół dwóch ram połączonych ze sobą przegubową konstrukcją łączącą, umożliwiającą łatwe rozkładanie i składanie zestawu bez użycia narzędzi. Po nałożeniu pomostu, uzyskujemy gotowy do pracy podest roboczy z możliwością przejeżdżania przez otwory drzwiowe, co znacznie ułatwia przemieszczanie się z rusztowaniem w czasie wykonywania prac remontowych wewnątrz budynków.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania ProTec XS Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 40mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania ProTec XS pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.




Bardzo ważną funkcję w zapewnieniu pełnej stabilizacji konstrukcji rusztowania ProTec XS i zachowania środka ciężkości we właściwym położeniu, pełnią dwa szerokie stabilizatory. Stanowią one podstawę która przenosi ciężar kolejnych kondygnacji rusztowania. Stabilizatory zakończone są tulejami w które wkładane są stopy służące do montażu rolek jezdnych.



Specjalna budowa stężeń podstawy, umożliwia przesuwanie zmontowanych ram rusztowania wzdłuż stabilizatorów przenoszących ciężar całej konstrukcji. Dzięki temu możemy przesunąć zbudowaną wieżę rusztowania do ściany, ale także ustawić w pozycji wolnostojącej, zapewniającej pełną stabilizację z zachowaniem środka ciężkości w optymalnym położeniu.



Rusztowanie ProTec XS wyposażone zostało w wygodne podesty robocze z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestu do szczelbi rusztowania, zapewniają zestawy zabezpieczające z motylkiem dokręcanym bez użycia narzędzi.



Każdy podest roboczy rusztowania ProTec XS wyposażony został w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania ProTec XS zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania ProTec XS, są zastosowane w nim stężenia. Wykonano je z prostokątnych profili aluminiowych o przekroju 40x20 mm, zakończonych estetycznymi zaślepkami z tworzywa. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania, możliwe jest dzięki zestawom zabezpieczającym skręcanym bez użycia narzędzi. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania ProTec XS we właściwym położeniu.



Nowy systemu poręczy GuardMatic, mocowanych w sześciu punktach, poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania rusztowania. Poręcze możemy założyć stojąc na podeście poniżej dzięki czemu wchodząc na kolejny poziom rusztowania znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni chronieni przed upadkiem. System GuardMatic pozwolił na redukcję pojedynczych elementów rusztowania co ułatwia jego transport jak i znacząco przyspiesza montaż/demontaż konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie systemu GuardMatic poprawiło stabilność konstrukcji rusztowania w stosunku do rozwiązań opartych o system tradycyjnych stężeń.



Rusztowanie ProTec XS wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 150 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następcząją nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 150 mm.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania ProTec XS, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

--	--

Nr katalogowy		942180P
Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama składana	915009	1
Rama pionowa 2 m	915016	7
Rama pionowa 1 m	915023	2
Pomost z klapą 2,00 m x 0,60 m	911001	5
Stężenie ukośne	912879	2
Stężenie podstawy	912848	2
Stabilizator	914071	2
Podpora	914095	4
Burta poprzeczna 0,75 m	913555	8
Burta podłużna 2,00 m	913517	8
Rolka jezdna Ø 150 mm z reg. wysokości	914323	4
Stopa stabilizatora	914026	4
Zawlecza	704405	22
GuardMatic-System	910073	8

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego

przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredni kontakt z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.